


Pneimatiskais interfeiss

VABA-S6-1-X1

Daļas numurs: 543416

FESTO

Paredzēts vārstu termināļiem VTSA un VTSA-F, darbojas kā adapteris starp paralēlo kopni termināli un CPX seriālo kopni.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārstu termināļa interfeiss	Tips 44, VTSA
Diagnoze	Apakšējais spriegums, vārsti
Max. vārstu pozīciju skaits	16 ar bistabiliem vārstiem 32 ar viena elektromagnēta vārstiem
LED displejs	1 group diagnostics Channel status on valves
Parametru konfigurēšana	Fail-safe mode per channel Forcing per channel Idle mode per channel Module monitoring
Aizsardzība (issavienojuma)	Iekšējā elektroniskā drošinātāja aizsardzība uz vārsta izeju
Darbības sprieguma diapazons DC	21,6 ... 26,4 V
Īpatnējais strāvas patēriņš pie darba sprieguma	Parasti 15 mA (elektronikas barošana) Parasti 50 mA (vārsta slodzes barošana)
Max. enerģijas piegāde uz kanālu	0,2 A
Maz. rezultējošas strāvas daudzums uz katru moduli	4 A
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Elektriskās izolācijas kanāls - iekšējā kopne	Jā, papildus enerģijas piegādei
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aizsardzības klase	IP65 NEMA 4
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	590 g
Elektriskais savienojums	Feldbus caur CPX
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Vāka materiāls	PA
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums