



# Regulatora plāksne VABF-S3-2-R3C2-C-6

Daļas numurs: 543528

FESTO

Paredzēts VDMA-01/02 vārstu termināļiem, standarta pieslēgvietu izkārtojums saskaņā ar 15407-1, līdz pat 6 bar.



## Datu lapa

| Pazīme                                | Lielums  |
|---------------------------------------|--|
| Platums                               | 18 mm  |
| Bāzēts uz standartu                   | ISO 15407-1  |
| Montāžas pozīcija                     | Jebkurš  |
| Pneimatiskā vertikālā uzkrāšana       | Spiediena regulators priekš 4 izvada                                   |
| Kontrollera funkcija                  | Izejas spiediena konstante ar sekundāro izplūdi                        |
| Spiediena manometra izvēle            | iespējams  |
| Spiediena regulēšanas diapazons Mpa   | 0,2 ... 0,6 MPa  |
| Spiediena kontroles diapazons         | 2 ... 6 bar  |
| Spiediena regulēšanas diapazons psi   | 29 ... 87 psi  |
| Ieplūdes spiediens 1                  | 0,5 ... 10 bar   |
| Darbošanās paņēmieni                  | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| Piezīme par darba un vadības vidi     | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 0 - Nav korozijas ietekme  |
| PWIS conformity                       | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Aizsardzības klase                    | IP65<br>NEMA 4   |
| Apkārtējās vides temperatūra          | -5 ... 50 °C   |
| Produkta svars                        | 245 g  |
| Stiprinājuma vertikālā novietojums    | uz kolektora bloka<br>uz individuālās apakšējās pamatnes               |
| Spiediena manometra savienojums       | ar noturošo skavu  |
| Materiālu piezīme                     | Atbilst RoHS   |
| Kontroles paneļa materiāls            | PA   |
| Regulatora korpusa materiāls          | Alumīnija spiedienlējums   |