



Regulatora plāksne VABF-S3-1-R5C2-C-10

Daļas numurs: 543543

FESTO

Paredzēts VDMA-01/02 vārstu termināļiem, standarta pieslēgvietu izkārtojums saskaņā ar 15407-1, līdz pat 10 bar.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	26 mm
Bāzēts uz standartu	ISO 15407-1
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pneimatiskā vertikālā uzkrāšana	Spiediena regulators priekš 2 un 4, reversējams
Kontrollera funkcija	Izejas spiediena konstante ar sekundāro izplūdi
Spiediena manometra izvēle	iespējams
Spiediena regulēšanas diapazons Mpa	0,05 ... 0,85 MPa
Spiediena kontroles diapazons	0,5 ... 8,5 bar
Spiediena regulēšanas diapazons psi	7,25 ... 123,25 psi
Ieplūdes spiediens 1	0,5 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aizsardzības klase	IP65 NEMA 4
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	430 g
Stiprinājuma vertikālā novietojums	uz kolektora bloka uz individuālās apakšējās pamatnes
Spiediena manometra savienojums	ar noturošo skavu
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Kontroles paneļa materiāls	PA
Regulatora korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums