



Vertikālā spiediena izolēšanas plāksne VABF-S3-2-L1D1-C

Daļas numurs: 543601

FESTO

Paredzēts VDMA-01/02 vārstu termināļiem, standarta pieslēgvietu izkārtojums saskaņā ar 15407-1, uzstādīšanai starp kolektora pamatni un vārstu, piegādes spiediens no termināļa tiek bloķēts. Vārsta noņemšana ir iespējama neatslēdzot spiedienu terminālim.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---------------------------------------|--|
| Platums | 18 mm |
| Bāzēts uz standartu | ISO 15407-1 |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Pneimatiskā vertikālā uzkrāšana | Izslēgšana pēc 1 |
| Darbošanās spiediens | -0,9 ... 10 bar |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe | 400 l/min |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 0 - Nav korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Aizsardzības klase | IP65 NEMA 4 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Produkta svars | 212 g |
| Stiprinājuma vertikālā novietojums | uz kolektora bloka uz individuālās apakšējās pamatnes |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Korpusa materiāls | Alumīnija spiedienlējums |