


Diafragmas gaisa žāvētājs MS6N-LDM1-3/8-P20

Daļas numurs: 543654

FESTO

Pazemināts spiediena rasas punkts, ar metāla kausu, plūsmas virziens:
no kreisās uz labo pusi

Brīdinājums: Lai nodrošinātu ilgu bezproblēmu iekārtas darbību darba
gaisam ir jābūt filtrētam ar 0.01 µm mikro filtru (atlikušās daļiņas < 0.1
µm, atlikušās eļļas sastāvs < 0.1 mg uz kubikmetru)!



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	6
Sērija	MS
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Konstrukcijas struktūra	Membrānas žāvētājs
Darbošanās spiediens	3 ... 12,5 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	200 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [1:4:2]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja izmantošana nav iespējama
Spiediena rasas punkta samazināšana	20 K
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 60 °C
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiests gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [1:3:2]
Vidējā temperatūra	2 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	2 ... 50 °C
Produkta svars	1,05 kg
Montāžas tips	Līnijas instalācija ar piederumiem Izvēles
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	3/8 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	3/8 NPT
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums
Kolbas materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums