

Diafragmas gaisa žāvētājs LDM1-1-D-MAXI-600

Daļas numurs: 543674


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Priekš sausa un tīra saspīestā gaisa.

Brīdinājums: Lai nodrošinātu ilgu bezproblēmu iekārtas darbību darba gaisam ir jābūt filtrētam ar 0.01 µm mikro filtru (atlikušās daļiņas < 0.1 µm, atlikušās eļļas sastāvs < 0.1 mg uz kubikmetru)!

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Izmērs | Maxi |
| Sērija | D |
| Montāžas pozīcija | vertikāle +/- 5° |
| Konstrukcijas struktūra | Membrānas žāvētājs |
| Darbošanās spiediens | 3 ... 12,5 bar |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe | 600 l/min |
| Darbošanās paņēmiens | Gaisa kvalitātes klase 1:7:1 saskaņā ar DIN ISO 8573-1 |
| Spiediena rasas punkta samazināšana | 20 K |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Uzglabāšanas temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Vidējā temperatūra | 2 ... 50 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra | 2 ... 50 °C |
| Produkta svars | 2.450 g |
| Montāžas tips | Līnijas instalācija ar piederumiem Izvēles |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | G1 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | G1 |
| Korpusa materiāls | Cinka spiedienlējums |
| Kolbas materiāls | Kaļamā alumīnija sakausējums |