



Sprostcilindrs DFST-63-30-D-Y4-A

Daļas numurs: 543745
Produkts tiks atcelts

FESTO

Bez atsperes, regulējams priekšējais amortizators.
Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2020. Lūdzu meklējiet
alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---------------------------------------|---|
| Gājiens | 30 mm |
| Virzuļa diametrs | 63 mm |
| Amortizēšana | P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos |
| Montāžas pozīcija | vertikāle |
| Darbības režīms | divpusējās darbības |
| Konstrukcijas struktūra | Virzuļa kāts ar kloķa sviru |
| Pozīcijas detektēšana | Tuvuma devējiem |
| Sviras pozīcijas zondēšana | Induktīvajiem devējiem |
| Varianti | Viena gala virzuļa kāts |
| Aizsardzība pret momentu/ vadotne | Vadotnes kāts |
| Darbošanās spiediens | 2 ... 10 bar |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::-] |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 1 - Zema korozijas ietekme |
| Apkārtējās vides temperatūra | 5 ... 60 °C |
| Sadursmes spēks | 5.000 N |
| Produkta svars | 3.500 g |
| Montāžas tips | ar caurejošo urbumu |
| Pneimatiskais savienojums | G1/8 |
| Materiālu piezīme | Satur LABS substances Atbilst RoHS |
| Vāka materiāls | Alumīnija spiedienlējums |
| Blīvējumu materiāls | NBR |
| Korpusa materiāls | Kaļamā alumīnija sakausējums |
| Virzuļa kāta materiāls | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais |