


# Apakšējā pamatne VMPA2-IC-AP-1-EX2

Daļas numurs: 545449

FESTO

Paredzēts MPA-S vārstu termināļiem.



## Datu lapa

| Pazīme  | Lielums                  |
|---|--------------------------|
| Platums   | 30,5 mm                  |
| Garums  | 107,3 mm                 |
| Tīklojuma izmērs                                | 21 mm                    |
| Darbošanās spiediens                            | 3 ... 8 bar              |
| Vadības spiediens                               | 3 ... 8 bar              |
| ATEX kategorija Gāze                            | II 3G                    |
| Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Gāze    | Ex nA II T4 X            |
| ATEX kategorija Putekļi                         | II 3D                    |
| Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Putekļi | Ex tD A22 IP54 T95°C X   |
| Eksploziju droša apkārtējā temperatūra          | -5°C <= Ta <= +50°C      |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC           | 0                        |
| Apkārtējās vides temperatūra                    | -5 ... 50 °C             |
| Elektriskais savienojums                        | Spraudnis<br>M8          |
| Apakšējās pamatnes montāžas metode              | ar caurejošo urbumu      |
| Vadības izplūdes pieslēgvietā 82/84             | M5                       |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1       | G1/8                     |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2       | G1/8                     |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3       | G1/8                     |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4       | G1/8                     |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5       | G1/8                     |
| Materiālu piezīme                               | Atbilst RoHS             |
| Apakšējās pamatnes materiālu informācija        | Alumīnija spiedienlējums |