

Vakuuma efektivitātes vārsts ISV-M4

Daļas numurs: 545996

FESTO

Priekš vakuuma saglabāšanas, ja viens no piesūcekņu grupas kausiem nesaskaras ar detaļas virsmu.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	M4
Ejector pulse suitability	$\leq 0,8$ MPa
Ežektora impulsu piemērotība	≤ 8 bar
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 0 bar
Required suction rate at -0.05 MPa (-0.5 bar, -7.25 psi)	1 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	1,5 g
Montāžas tips	Vītņots
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	M4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	M4
Filtra materiāls	Saķepināta bronza
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums