



Pneimatiskais vārsts

VLO-B-3-3/4

Daļas numurs: 546044
 Produkts tiks atcelts

FESTO

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2018. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	3/2 atvērts/noslēgts, viena elektromagnēta
Iedarbināšanas tips	pneimatisks
Platums	39 mm
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	5.170 l/min
Darbošanās spiediens	0 ... 10 bar
Konstrukcijas struktūra	Mazā sēdvieta
Atstāšanas tips	mehāniskā atspere
Nominālais izmērs	17 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadības spiediens	1 ... 10 bar
Komutācijas izslēgšanas laiks	23 ms
Komutācijas ieslēgšanas laiks	8 ms
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	1.164 g
Montāžas tips	Izvēles uz PR-kolektora ar caurejošo urbumu
Vadības gaisa savienojums: 110	G1/4
Pneimatiskais savienojums, 11	G3/4
Pneimatiskais savienojums, 33	G3/4
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnijs Anodizēts