



# Vertikālā spiediena izolēšanas plāksne VABF-S2-1-L1D1-C

Daļas numurs: 546096

FESTO

Paredzēts VTSA vārstu termināļiem, darba pieslēgvietas 2 un 4 atrodas zem 90° leņķa.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	43 mm
Bāzēts uz standartu	ISO 5599-2
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pneimatiskā vertikālā uzkrāšana	Izslēgšana pēc 1
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 10 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	1.200 l/min
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES vienkāršoto Spiediena Ierīču Direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aizsardzības klase	IP65 NEMA 4
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	600 g
Stiprinājuma vertikālā novietojums	uz kolektora bloka uz individuālās apakšējās pamatnes
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums