

Apakšējā pamatne VABS-S2-1S-G38-B-K1

Daļas numurs: 546102

FESTO

Ar pieslēgvietu izkārtojumu pēc ISO 5599-2.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	42 mm
Bāzēts uz standartu	ISO 5599-2
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadības gaisa piegāde	iekšējais
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 10 bar
Darbības sprieguma diapazons AC	110 V
Darbības sprieguma diapazons DC	24 V
Uzliesmojuma stiprums	4 kV
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C	2 A
Piesārņojuma pakāpe	3
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aizsardzības klase	IP65 NEMA 4 saliktā stāvoklī
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	364 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Savienojošās plāksnes materiāls	Alumīnija spiedienlējums