

Elektriskais interfeiss


CPV10-GE-DI02-8

Daļas numurs: 546188

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
CP-Paplašinātāju modulis	Jā 32 ieejas 32 izejas
Feldbus spraudnis	Izvēles Socket and plug, M12x1, 5-pin, B-coded Sub-D, 9-kontaktu, ligzda
Diagnosticēšanas instruments	caur ierīci atbilstošu diagnostiku (DPV0) Trūkstošais modulis CP joslas paplašinājumā Īsssavienojums / pārslodze izejās Zemspriegums, izejas Zemspriegums, devēja barošanas spriegums Apakšējais spriegums, vārsti
Komunikāciju tips	Cikliskā komunikācija
Konfigurācijas atbalsts	GSD-Faili un attēli
Maksimālais elektromagnētu tinumu ar strāvas samazināšanu skaits	48
Maksimālais elektromagnētu tinumu skaits	16
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Takts frekvence	9,6 kBaud ... 12 MBaud automātiska atpazīšana
Darbības sprieguma diapazons DC	20,4 ... 26,4 V
Maksimālais izeju skaits	16 elektromagnētu tinumi un 32 izejas 48 vārstu tinumi
Maksimālais ieeju skaits	32
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Tīkla filtrs	10 ms
Atlikuma viļņi	4 Vss
Strāvas patēriņš pie nominālā ekspluatācijas slodzes sprieguma	Atkarīgais vārsta tips
Strāvas patēriņš pie nominālā ekspluatācijas sprieguma	Elektronika: ≤ 100 mA Devēja barošanas spriegums: atkarīgs no devēja
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Autorizācija	c UL us - Recognized (OL)
Produkta svars	196 g
Adreses lauks	1 ... 125 Regulēšana ar skaitītāja moduli
Feldbus sertificēšana	PNO
Elektriska izolācija, feldbus interfeiss	Optiskais savienotājs
Kopnes specifikācijas attēlošanas gaismas diode	BUS: Komunikāciju un konfigurācijas kļūda
Produkta specifikācijas attēlošanas gaismas diode	12/14: Vārsta darbības statuss POWER: ekspluatācijas spriegums elektronikai un slodzes spriegums

Pazīme	Lielums
Produkta identifikācija	Produktu saime: 4: Vārsts
Vāka materiāls	PA-pastiprināts
Blīvējumu materiāls	CR NBR
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS