


# Elektriskais interfeiss CPV14-GE-DN3-8

Daļas numurs: 546200  
Produkts tiks atcelts

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
CP-Paplašinātāju modulis	Jā 32 ieejas 32 izejas
Feldbus spraudnis	Izvēles - 5-kontaktu skrūvējamā spaiļu josla - Spraudņa ligzda un spraudnis, M12x1, 5-kontaktu, A-kodējums - Sub-D, 9-kontaktu, ligzda
Diagnosticēšanas instruments	ConditionMonitoring Trūkstošais modulis CP-saitē Īssavienojums / pārslodze izejās Īssavienojums / pārslodze ieejās Zemspriegums, vārstu terminālis (paplašinājums) Zemspriegums, izejas modulis Zemspriegums, devēja barošanas spriegums Zemspriegums, vārstu terminālis
Komunikāciju tips	Change of State Polling Strobbed I/O
Konfigurācijas atbalsts	EDS faili un grafiskie simboli
Maksimālais elektromagnētu tinumu ar strāvas samazināšanu skaits	48
Maksimālais elektromagnētu tinumu skaits	16
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Papildus funkcijas	Condition Counter
Takts frekvence	125, 250, 500 kBit/s Regulēšana ar skaitītāja moduli
Darbības sprieguma diapazons DC	20,4 ... 26,4 V
Maksimālais izeju skaits	16 elektromagnētu tinumi un 32 izejas 48 vārstu tinumi
Maksimālais ieeju skaits	32
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Tīkla filtrs	10 ms
Atlikuma viļņi	4 Vss
Strāvas patēriņš pie nominālā ekspluatācijas slodzes sprieguma	Atkarīgais vārsta tips
Strāvas patēriņš pie nominālā ekspluatācijas sprieguma	Elektronika: ≤ 200 mA Devēja barošanas spriegums: atkarīgs no devēja
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Aizsardzības klase	IP20 IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Autorizācija	c UL us - Recognized (OL)
Adreses lauks	0 ... 63 Regulēšana ar skaitītāja moduli
Feldbus sertificēšana	ODVA
Elektriska izolācija, feldbus interfeiss	Optiskais savienotājs
Kopnes specifikācijas attēlošanas gaismas diode	MNS: DeviceNet Status

Pazīme	Lielums
Produkta specifikācijas attēlošanas gaismas diode	12/14: Vārsta darbības statuss PS: Eksploatācijas spriegums elektronikai un slodzes spriegums
Produkta identifikācija	produkta tips: pneimatiskais vārsts (27 dec.) Produkta kods: 8942 dec.
Vāka materiāls	PA-pastiprināts
Blīvējumu materiāls	CR NBR
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS