

# Kompaktais cilindrs ADVU-2"-1"-P-A

Daļas numurs: 546348

FESTO

Priekš tuvuma zodēšanas. Virzuļa kāta gals ar sievišķo vītņi  
Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.  
Tīks izņemts. Pieejams līdz 2011.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	1 "
Virzuļa diametrs	2 "
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Darbības režīms	divpusējās darbības
Virzuļa kāta gals	Sievišķā vītne
Darbošanās spiediens	11,6 ... 145 Psi
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts saspīestais gaiss
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	-4 ... 176 °F
Sadursmes enerģija gala pozīcijās	0,472 J
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens	238 lbf
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	265 lbf
Kustīgā masa ar 0 mm gājienu	3,951 oz
Papildus svars uz gājienu 10 mm	2,54 oz
Pamata svars priekš 0 mm gājienu	19,753 oz
Papildus masas faktors uz 10 mm no gājienu	0,564 oz
Pneimatiskais savienojums	NPT1/8-27
Darbības spiediens [psi]	11,6 ... 145 psi
Pārsega materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums
Dinamisko blīvējumu materiālu informācija	TPE-U(PU) NBR
Virzuļa kāta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums
Cilindra čaulas materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums