

# Pamata vārsts LOE-D-MIDI-U



Daļas numurs: 546427

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Bez vītņotajām savienošanas plāksnēm ar FRB vītņoto tapu, ar metāla kausa aizsargu.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Midi
Sērija	D
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Konstrukcijas struktūra	proporcionālais standarta miglas eļļotājs
Max. eļļas ietilpība	3,72 oz(l)
Kausa aizsargs	Metāla kausa aizsargs
Darbošanās spiediens	0 ... 240 Psi
Minimālā plūsmas pakāpe eļļošanas funkcijai	0,28 cfm
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	192,5 cfm
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertās gāzes
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja izmantošana nav iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	14 ... 140 °F
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inertās gāzes
Vidējā temperatūra	14 ... 140 °F
Apkārtējās vides temperatūra	14 ... 140 °F
Produkta svars	22,05 oz
Montāžas tips	ar piederumiem
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Kolbas materiāls	PC