

Pamata vārsts LF-D-MAXI-U

Daļas numurs: 546434

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Bez vītņotajām savienošanas plāksnēm ar FRB vītņoto tapu. Filtrācijas pakāpe: 40 μm, ar kausa aizsargu un manuālo kondensāta novadīšanu.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Maxi
Sērija	D
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Filtrācijas pakāpe	40 μm
Kondensāta novadīšana	manuāla rotācija
Konstrukcijas struktūra	Keramikas filtrs ar centrifūgas atdalītāju
Max. kondensāta vērtība	2,72 oz(l)
Kausa aizsargs	Metāla kausa aizsargs
Darbošanās spiediens	0 ... 240 Psi
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	175 cfm
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertās gāzes
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	14 ... 140 °F
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiests gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:8:4] Inertās gāzes
Vidējā temperatūra	14 ... 140 °F
Apkārtējās vides temperatūra	14 ... 140 °F
Produkta svars	46,9 oz
Montāžas tips	Linijas instalācija ar piederumiem
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Filtra materiāls	PE
Korpusa materiāls	Cinka spiedienlējums
Kolbas materiāls	PC