

# Pamata vārsts LFMB-D-MAXI-A-U

Daļas numurs: 546450

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Bez vītņotajām savienošanas plāksnēm ar FRB vītņoto tapu. 1 µm filtra ieliktnis, ar metāla kausa aizsargu.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Sērija	D
Izmērs	Maxi
Konstrukcijas struktūra	Šķiedru filtrs
Filtrācijas pakāpe	1 µm
Kondensāta novadīšana	pilnīgi automātisks
Darbošanās spiediens	21 ... 180 Psi
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertās gāzes
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Inertās gāzes
Filtra efektivitāte	99,99 %
Max. kondensāta vērtība	2,72 oz(l)
Kausa aizsargs	Metāla kausa aizsargs
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	33,8 ... 140 °F
Apkārtējās vides temperatūra	14 ... 140 °F
Uzglabāšanas temperatūra	14 ... 140 °F
Atlikušās eļļas sastāvs	0,0000135 oz/yd3
Montāžas tips	Līnijas instalācija ar piederumiem Izvēles
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Korpusa materiāls	Cinka spiedienlējums
Filtra materiāls	Bora silikāta šķiedra
Kolbas materiāls	PC
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Produkta svars	42 oz