


Adapteris AD-1NPT-G1-I

Daļas numurs: 546547

FESTO

Sievišķā tipa vītne vienā pusē, virišķā tipa vītne otrā pusē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	24,2 mm
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 10 bar
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Max pievilkšanas moments, pneimatiskais savienojums 1	35 Nm
Max pievilkšanas moments, pneimatiskais savienojums 2	90 Nm
Produkta svars	218,86 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Male thread, 1 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Sievišķā vītne G1
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	PVC
Korpusa materiāls	tērauds, galvanizēts