

Adapteris AD-G3/4-3/4NPT-I

Daļas numurs: 546550

FESTO

Sievišķā tipa vītne vienā pusē, virišķā tipa vītne otrā pusē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs	18,3 mm
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 10 bar
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Max pievilkšanas moments, pneimatiskais savienojums 1	60 Nm
Max pievilkšanas moments, pneimatiskais savienojums 2	32 Nm
Nominālais pievilkšanas moments	45 Nm
Nominālā pievilkšanas momenta pielāide	± 20 %
Produkta svars	195,64 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Virišķā vītne G3/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Iekšējā vītne 3/4 NPT
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	PVC
Korpusa materiāls	tērauds, galvanizēts