


Regulatora plāksne VABF-S3

Daļas numurs: 546837

FESTO

Paredzēts VDMA-01/02 vārstu termināļiem, standarta pieslēgvietu izkārtojums saskaņā ar 15407-1.



Parauga attēlojums

Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Bāzēts uz standartu	ISO 15407-1
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Kontrollera funkcija	Izejas spiediena konstante ar sekundāro izplūdi
Spiediena manometra izvēle	iespējams
Ieplūdes spiediens 1	0,5 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts saspīstais gaiss, filtrācijas pakāpe 40 µm, eļļots vai neeļļots
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aizsardzības klase	IP65 NEMA 4
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Stiprinājuma vertikālā novietojums	uz kolektora bloka uz individuālās apakšējās pamatnes
Spiediena manometra savienojums	ar noturošo skavu
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Kontroles paneļa materiāls	PA
Regulatora korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums