


Ieejas modulis CP-E32-M8-EL

Daļas numurs: 546921
Produkts tiks atcelts

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
LED displejs	- 2 Moduļa diagnostika - 32 kanāla statuss
Aizsardzība (īssavienojuma)	Iekšējais elektroniskais drošinātājs
Ekspluatācijas spriegums DC, slodzes spriegums	24 V
Darbības sprieguma diapazons DC	18 ... 30 V
Ieejas reaģēšanas laiks	3 ms (0,5 ms, 10 ms, 20 ms, parameterisable)
Maz. rezultējošas strāvas daudzums uz katru moduli	1,4 A
Maksimālais ieeju skaits	32
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Elektriskās izolācijas kanāls - kanāls	Nē
Atlikušā pārklāšanās, slodzes spriegums	4 V _{ss}
Komutācijas līmenis	Signāls 0: <= 6 V Signāls 1: >= 8,6 V
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Autorizācija	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Ieejas raksturliktne	IEC1131-T2
Loģiskā signāla ieeja	PNP (pozitīvā saslēgšana)
Montāžas tips	Izvēles ar caurejošo urbumu ar augšējo sliedi
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Vāka materiāls	PA-pastiprināts
Korpora materiāls	PA-pastiprināts