

Adapteris NEFC-M12G5-0.3-U1G5

Daļas numurs: 547432

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas tips	Vītņots
Elektriskais savienojums	5-kontaktu M12x1 Spraudnis
Kabeļa garums	0,3 m
Kabeļa struktūra	4x0,34
Aizsardzības klase	IP20
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
Kabeļa izolācijas materiāls	PUR
Korpusa materiāls	ABS
Elektriskā kontakta materiāls	Misiņš, apzeltīts