


Spiediena devējs SDET-22T-D50-G14-U-M12

Daļas numurs: 547488

FESTO

Universāls, ar augstu elastīgumu lietošanai ar gāzēm, šķidrumiem un gaisu



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Autorizācija	C-Tick
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Izmērītais mainīgais lielums	Relatīvais spiediens
Mērīšanas metode	Pjerezistīvais spiediena devējs
Spiediena mērīšanas diapazons, sākuma vērtība	0 bar
Spiediena mērīšanas diapazons, beigu vērtība	50 bar
Pārslodzes diapazons	100 bar
Darbošanās paņēmieni	Šķidra vide Gāzveida vide Saspiests gaiss
Vidējā temperatūra	-10 ... 100 °C
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 80 °C
Precizitāte, FS	1 %
Analogā izeja	0,1 - 10 V
Īssavienojuma stiprums	Jā
Darbības sprieguma diapazons DC	14 ... 30 V
Polaritātes aizsargāts	priekš darba sprieguma
Elektriskais savienojums	Spraudnis pēc EN 60947-5-2 M12x1 4-kontaktu apaļa izpildījuma
Analogās izejas pievienošanās tips	3 vadu
Materiālu informācija, spraudņa korpuss	PBT
Montāžas tips	Izvēles ar iekšējo (sievīšķo) vītņi ar piederumiem
Pneimatiskais savienojums	G1/4
Produkta svars	100 g
Materiālu informācija, korpuss	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Materiālu informācija, blīvgredzens	FPM
Materiālu informācija, devēja elements	Al2O3 96%
Materiālu informācija, spiediena piegādes vieta	CrNi tērauds 1.4305
Aizsardzības klase	IP65
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2