


Leņķiskā piedziņa DSM-12-270-CC-FW-A-B

Daļas numurs: 547573

FESTO

ar atlokveida vārpstu, amortizatori abos galos un pozīcijas zondēšana.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	12
Amortizācijas leņķis	15 deg
Rotācijas leņķa regulēšanas diapazons	0 ... 246 deg
Pagrieziena leņķis	0 ... 246 deg
Amortizēšana	CC: Amortizatori abos galos
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Smalkā regulēšana	-3 deg
Darbības režīms	divpusējās darbības
Konstrukcijas struktūra	Rotācijas lāpstiņa
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Operating pressure MPa	0,2 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	2 ... 10 bar
Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	1,5 Hz
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Maks. aksiālais spēks	18 N
Maks. radiālais spēks	45 N
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	1,25 Nm
Pieļaujamais masas inerces moments	0,008 kgm ²
Produkta svars	300 g
Montāžas tips	ar iekšējo (sievišķo) vītņi
Pneimatiskais savienojums	M5
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piedziņas vārpstas materiāls	Tērauds Niķela pārklājums
Blīvējumu materiāls	TPE-U(PU)
Korpusa materiāls	Kalamā alumīnija sakausējums