


Vakuuma ģenerators ieliktnis VN-07-L

Daļas numurs: 547696

FESTO

Priekš VN vakuuma ģeneratoriem, augsta sūkšanas pakāpe.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs, Lavala sprausla	0,7 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Ežektora raksturlīkne	Standarta Augsta sūkšanas pakāpe
Darbošanās spiediens	1 ... 8 bar
Nominālais darbības spiediens	6 bar
Max sūkšanas pakāpe ar ietekmi uz atmosfēru	30,9 l/min
Gaisa piegādes laiks pie nominālā darba spiediena	0,82 s
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja izmantošana nav iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	0 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Produkta svars	1,65 g
Blīvējumu materiāls	NBR
Uztvērēja sprauslas materiāls	POM
Raidošās sprauslas materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums