


Vakuuma ģeneratora ieliktnis VN-14-H

Daļas numurs: 547699

FESTO

Priekš VN vakuuma ģeneratoriem, liels vakuums.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais izmērs, Lavala sprausla	1,4 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Ežektora raksturliktne	Standarta Augsts vakuums
Darbošanās spiediens	1 ... 8 bar
Darbības spiediens priekš max. vakuuma	3,5 bar
Max. vakuums	92 %
Nominālais darbības spiediens	6 bar
Max sūkšanas pakāpe ar ietekmi uz atmosfēru	48,8 l/min
Gaisa piegādes laiks pie nominālā darba spiediena	0,48 s
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja izmantošana nav iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	0 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Produkta svars	3,75 g
Blīvējumu materiāls	NBR
Uztvērēja sprauslas materiāls	POM
Raidošās sprauslas materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums