


T- veida savienojums NPFB-T-3G14-F

Daļas numurs: 547746

FESTO

Savienojumam ar caurulēm.

Kad lietojat R un G vītņotās ausis, vītnes blīvlente vai šķidrās blīvētājs ir nepieciešams, kā papildus blīvējošais materiāls. G vītņotās ausis blīvēšanai, var tikt lietots arī mīksts alumīnija AL 99.5 blīvgredzens.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Materiālu informācija vītņotajam stiprinājumam	Misiņš Niķela pārklājums
Iepakojuma izmērs	10
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 40 bar
Darbošanās paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [:-:-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 150 °C
Produkta svars	44 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS