


# Pārejas elements NPFB-D-R18-R38-M

Daļas numurs: 547789

FESTO

Savienojumam ar caurulēm.

Kad lietojat R un G vītņotās ausis, vītnes blīvlente vai šķidrās blīvētājs ir nepieciešams, kā papildus blīvējošais materiāls. G vītņotās ausis blīvēšanai, var tikt lietots arī mīksts alumīnija AL 99.5 blīvgredzens.



## Datu lapa

| Pazīme   | Lielums  |
|--|--|
| Materiālu informācija vītņotajam stiprinājumam | Misiņš<br>Niķela pārklājums                        |
| Iepakojuma izmērs                              | 10   |
| Darbošanās spiediens                           | -0,95 ... 40 bar                                   |
| Darbošanās paņēmiens                           | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [:-:-] |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC          | 1  |
| Apkārtējās vides temperatūra                   | -20 ... 150 °C                                     |
| Produkta svars                                 | 23 g   |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1      | R1/8   |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2      | R3/8   |
| Materiālu piezīme                              | Atbilst RoHS                                       |