


Tuvuma devējs

SMT-10G-PS-24V-E-0,3Q-M5D

Daļas numurs: 547864

FESTO

Magnētisks, bezkontakta C-rievai.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Mērišanas princips	Magnetorezistīvs
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 70 °C
Komutācijas izeja	PNP
Komutācijas elementa funkcija	Normāli atvērts kontakts
Max. izejas strāva	80 mA
Max. kontakta jauda DC	2,4 W
Īssavienojuma stiprums	Pulsējošs
Pārslodžu izturēšanas spēja	Pieejams
Darbības sprieguma diapazons DC	10 ... 30 V
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Elektriskais savienojums	Kabelis ar spraudni M5x0,5 3-kontaktu Pagriežama vītne
Savienotāja izejas virziens	sānisks
Vada testa apstākļi	Ķēdes vadīklām: 5 miljonu cikli, liekšanās rādiuss 28 mm Vērpes pretestība: >300,000 cikli, ±270°/0.1 m Lieces izturība saskaņā ar Festo standartu, testa nosacījumi pēc pieprasījuma Pārbaudes apstākļi pēc pieprasījuma
Kabeļa garums	0,3 m
Vada piederums	Enerģijas ķēde + robots
Kabeļu apvalku materiālu informācija	TPE-U(PU)
Montāžas tips	Gareniski ievietojams rievā Iespilēts apaļajā slotā
Produkta svars	7 g
Materiālu informācija, korpuss	PA-pastiprināts
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 70 °C
Aizsardzības klase	IP65 IP68