


# Ass interfeiss SPC-AIF-MTS-2

Daļas numurs: 548128

FESTO

Paredzēts DGCI lineārajām piedziņām.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Proporcionālā vārsta maksimāli uzņemamā strāva	1,1 A
Tipiskais strāvas patēriņš, iespraužamais modulis	200 mA
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Nepārtrauktu triecienu izturība pēc DIN/EC 68, daļām 2 - 82	Testēts saskaņā ar 2 smaguma līmeni
Relatīvais gaisa mitrums	95% nekondensējošs
Aizsardzības klase	IP65 pēc IEC 60529
Vibrāciju noturība pēc DIN/EC 68, daļas 2 - 6	Testēts saskaņā ar 2 smaguma līmeni
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Produkta svars	300 g
Elektriskais savienojums, proporcionālais vārsts	Spraudnis apaļa izpildījuma M9 7-kontaktu
Elektriskā savienojuma, pārvietojuma kodētājs	5-kontaktu Spraudņa līgзда M9 apaļa izpildījuma
Elektriskais savienojums, AIF IEEJA	Spraudnis apaļa izpildījuma M9 5-kontaktu
Elektriskais savienojums, AIF IZEJA	Spraudņa līgзда apaļa izpildījuma M9 5-kontaktu