


Daudzkontaktu ligzdas savienotājs NECA-S1G9-P9-MP2

Daļas numurs: 548720

FESTO

für Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV erforderlich.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	20 mm
Augstums	62 mm
Garums	61 mm
Pieļaujamais vada diametrs	5 ... 10 mm
Darbības sprieguma diapazons DC	21,6 ... 26,4 V
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Pieļaujamā strāvas slodze	1 A
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	95% nekondensējošs
Aizsardzības klase	IP65 pēc IEC 60529
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Produkta svars	60 g
Termināļa šķērsriezums	0,34 ... 1 mm ²
Hinweis zum Anschlussquerschnitt	0,34-0,5 mm ² mit Aderendhülse
Elektriskais savienojums	9-polig / 9-polig Sub-D / Schraubklemme
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Sprostuzgriežņa materiālu informācija	Misiņš
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Materiālu informācija, korpuss	PA-pastiprināts
Skrūves materiālu informācija	Tērauds