


Pārsega vāks CPX-M-AK-C

Daļas numurs: 548753

FESTO

priekš modulārā elektriskā termināļa CPX.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	30 mm
Augstums	58 mm
Garums	22 mm
Autorizācija	UL94 V0
Produkta svars	54 g
Aizsardzības klase	IP65 IP67 saliktā stāvoklī pēc IEC 60529
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-40 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Korpusa materiāls	Cinka spiedienlējums Niķeļa pārklājums
Blīvējumu materiāls	NBR
Relatīvais gaisa mitrums	5 - 90 % nekondensējošs