

Kabelis SBOA-K20CP-SUP

Daļas numurs: 548824

FESTO

Priekš SBOI-Q-... un SBOC-Q-... kompaktajām novērošanas sistēmām



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas tips	Ar uzmavas uzgriezni
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Elektriskais savienojums	Taisnais spraudnis/ taisnā ligzda / taisnā ligzda
Darbības sprieguma diapazons DC	≤ 60 V
Kabeļa garums	2 m
Vada piederums	Piemērots ķēžu vadīklām
Vada diametrs	5,5 mm
Kabeļa struktūra	2x0,24+2x0,34+0,49
Aizsardzības klase	IP65 IP67 pēc IEC 60529
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-5 ... 80 °C
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Kabeļa izolācijas materiāls	PUR
Kabeļa apvalka krāsa	gaiši pelēks
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums Misiņš PUR Niķeļa pārklājums
Elektriskā kontakta materiāls	bronza / misiņš Apzeltīts