


Gala pozīcijas kontroleris CPX-CMPX-C-1-H1

Daļas numurs: 548931

FESTO

priekš modulārā elektriskā termināļa CPX.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmēri B x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
Diagnoze	Module-oriented diagnostics Via local 7-segment display
Max. moduļu skaits	10
Attēlošana	Septiņu segmentu displejs
Apkalpes elements	3 taustiņi
Darbības sprieguma diapazons DC	18 ... 30 V
Slodzes sprieguma diapazons DC	20 ... 30 V
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Nominālais spriegums DC	24 V
Strāvas patēriņš pie nominālā ekspluatācijas sprieguma	80 mA
Pieļaujamā slodzes strāva	2,5 A
Nepārtraukta triecienu izturība saskaņā ar DIN/IEC 68 daļu 2-29	Testēts saskaņā ar 2 smaguma līmeni
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Relatīvais gaisa mitrums	5 - 95 % nekondensējošs
Aizsardzības klase	IP65 pēc IEC 60529
Vibrāciju noturība pēc DIN/EC 68, daļas 2 - 6	Testēts saskaņā ar 2 smaguma līmeni
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	140 g
Asis uz joslu	1
Ass joslu skaits	1
Kontroles interfeisa elektriskais savienojums	Spraudņa līgзда M9 5-kontaktu
Kabeļa garums	≤ 30 m
Kontroles interfeiss	Digitālais CAN kopne ar Festo protokolu Noslēdzošais rezistors, integrēts
Korpusa materiāls	PA-pastiprināts