


# Regulatora plāksne VMPA2-B8-R7C2-C-06

Daļas numurs: 549114

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	21 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pneimatiskā vertikālā uzkrāšana	Spiediena regulators priekš 4, reversējams
Kontrollera funkcija	Izejas spiediena konstante ar sekundāro izplūdi
Spiediena manometra izvēle	iespējams
Spiediena kontroles diapazons	0,5 ... 6 bar
Ieplūdes spiediens 1	0,5 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aizsardzības klase	IP65 pēc IEC 60529
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Max. pievilkšanas moments	0,65 Nm
Produkta svars	180 g
Stiprinājuma vertikālā novietojums	uz kolektora bloka
Spiediena manometra savienojums	ar noturošo skavu
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Kontroles paneļa materiāls	PA
Blīvējumu materiāls	NBR
Regulatora korpusa materiāls	PA