


Devēja interfeiss CASM-S-D2-R3

Daļas numurs: 549292

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Diagnostikas funkcija	Attēlošana ar gaismas diodi
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Enerģijas piegādes nepieciešamība	Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV)
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Tīkla filtrs	10 ms
Atlikuma viļņi	4 Vss
Strāvas patēriņš pie nominālā ekspluatācijas sprieguma	40 - 50 mA
Pieļaujamās sprieguma svārstības	+/- 25 %
Autorizācija	RCM Mark
KC mark	KC-EMV
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Nepārtrauktu triecienu izturība pēc DIN/EC 68, daļām 2 - 82	Testēts saskaņā ar 2 smaguma līmeni
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	95 % nekondensējošs
Aizsardzības klase	IP67 Savienots ar spraudņa savienotāju
Vibrāciju noturība pēc DIN/EC 68, daļas 2 - 6	Testēts saskaņā ar 2 smaguma līmeni
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 55 °C
Produkta svars	128 g
Elektriskais savienojums, mērīšanas sistēma	M12 Spraudņa ligzda 5-kontaktu
Kontroles interfeisa elektriskais savienojums	Spraudnis M9 5-kontaktu
Kontroles interfeiss	Digitālais CAN kopne ar Festo protokolu Bez noslēdzošā rezistora
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Korpusa materiāls	PBT-pastiprināti