



Spiediena boosteris DPA-40-D

Daļas numurs: 549396

FESTO

augstāku spiedienu veidošanai.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Virzuļa diametrs | 40 mm |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Konstrukcijas struktūra | Divu virzuļu spiediena bosteris |
| Spiediena manometrs | Sagatavots priekš G1/8 |
| Izejas spiediens 2 | 5 ... 16 bar |
| Darbošanās spiediens | 2 ... 8 bar |
| Spiediena kontroles diapazons | 4 ... 16 bar |
| Ieplūdes spiediens 1 | 2,5 ... 8 bar |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [7:3:4] |
| Piezīme par darbu un vadības vidi | Eļļotāja izmantošana nav iespējama |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Uzglabāšanas temperatūra | 5 ... 60 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra | 5 ... 60 °C |
| Produkta svars | 1.500 g |
| Montāžas tips | ar iekšējo (sievīšķo) vītņi |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | G1/4 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | G1/4 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3 | M7 |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |