


# Soļu dzinējs EMMS-ST-57-S-S

Daļas numurs: 549408

FESTO

Bez pārvada, bez bremzes.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Soļa leņķis pie pilna soļa	1,8 deg
Soļa leņķa pielaipe	±5%
Izolācijas aizsardzības klase	B
Nominālais spriegums DC	48 V
Nominālā motora strāva	5 A
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	45 - 80 %
Aizsardzības klase	IP54
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 50 °C
Autorizācija	C-Tick
Kopējais elementu inerces moments	0,29 kgcm <sup>2</sup>
Bremzes noturošais griezes moments	0,4 Nm
Motora noturošais griezes moments	0,8 Nm
Rotora masas inerces moments	0,29 kgcm <sup>2</sup>
Pieļaujamā vārpstas aksiālā slodze	10 N
Pieļaujamā vārpstas radiālā slodze	52 N
Produkta svars	870 g
Elektriskā savienošanas sistēma	Spraudnis