


Soļu dzinējs EMMS-ST-57-S-SB

Daļas numurs: 549410

FESTO

Bez pārvada/ar bremzi.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Soļa leņķis pie pilna soļa	1,8 deg
Soļa leņķa pielāide	±5%
Darbošanās spriegums DC bremzei	24 V
Izolācijas aizsardzības klase	B
Enerģijas patēriņš, bremze	8 W
Nominālais spriegums DC	48 V
Nominālā motora strāva	5 A
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	45 - 80 %
Aizsardzības klase	IP54
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 50 °C
Autorizācija	C-Tick
Kopējais elementu inerces moments	0,3 kgcm ²
Bremzes noturošais griezes moments	0,4 Nm
Motora noturošais griezes moments	0,8 Nm
Bremzes masas inerces moments	0,01 kgcm ²
Rotora masas inerces moments	0,29 kgcm ²
Pieļaujamā vārpstas aksiālā slodze	10 N
Pieļaujamā vārpstas radiālā slodze	52 N
Produkta svars	1.090 g
Elektriskā savienošanas sistēma	Spraudnis