


Pārnesumkārbā EMGA-80-P-G5-SST-87

Daļas numurs: 549433

★ Pamatproduktu klāsts

Piemērots soļu motoriem.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Pārnesumkārbas atloka izmērs	80 mm
Motora atloka izmērs	87 mm
Torsionālais brīvgājiens	0,12 deg
Pārvads	Planetārā pārvada elements
Pārnesumkārbas attiecība	5:1
Max ieejas ātrums	7.000 1/min
Pārvada elementa darba temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aizsardzības klase	IP54
Nepārtraukts izejas moments	110 Nm
Pārvada elementa masas inerces moments	0,45 kgcm ²
Maks. izejas griezes moments	176 Nm
Max. efektivitāte	98 %
Griezes noturība	6 Nm/arcmin
Produkta svars	2.100 g
Pārnesumkārbas pievienojums, izejas vārpsta	80G
Pārnesumkārbas pievienojums, ieejas vārpsta	87A
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS