


# Elektromagnēta magnētiskā spole MD-2-24VDC-PA

Daļas numurs: 549903

★ Pamatproduktu klāsts

Priekš DC sprieguma, bez spraudņa ligzdas.

FESTO



## Datu lapa

| Pazīme                                 | Lielums                      |
|--|------------------------------|
| Montāžas pozīcija                      | Jebkurš                      |
| Noslodzes cikls                        | 100 %                        |
| Tinuma raksturlielumu dati             | 24 V DC: 6,8 W               |
| Pieļaujamās sprieguma svārstības       | +/- 10 %                     |
| PWIS conformity                        | VDMA24364-B2-L               |
| Aizsardzības klase                     | IP65                         |
| Apkārtējās vides temperatūra           | -20 ... 50 °C                |
| Max. stiprinājuma pievilkšanas moments | 0,5 Nm                       |
| Produkta svars                         | 110 g                        |
| Elektriskais savienojums               | Pēc DIN EN 175301-803        |
| Montāžas tips                          | ar rievoto uzgriezni         |
| Materiālu piezīme                      | Atbilst RoHS                 |
| Elektromagnēta tinuma materiāls        | Duroplast<br>Varš<br>Tērauds |
| Tinuma materiāls                       | Varš                         |