


Elektromagnēta magnētiskā spole MH-2-110VAC-PA

Daļas numurs: 549907

FESTO

Priekš AC sprieguma, bez spraudņa ligzdas.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Komutācijas pozīcijas indikators	Nē
Min. satveršanas laiks	12 ms
Noslodzes cikls	100 %
Spēka faktors $\cos \{\phi\}$	0,7
Tinuma raksturlielumu dati	110 V AC: 14 VA
Pieļaujamā frekvences svārstība	+/- 10 %
Pieļaujamās sprieguma svārstības	+/- 10 %
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aizsardzības klase	IP65
Piezīme par aizsardzības klasi	IP00 without connector socket
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 50 °C
Max. stiprinājuma pievilkšanas moments	2 Nm
Produkta svars	150 g
Elektriskais savienojums	Pēc DIN EN 175301-803
Montāžas tips	ar sprostuzgriezni
Elektromagnēta tinuma materiāls	Duroplast Varš Tērauds
Tinuma materiāls	Varš