

# Enkodera vads



## NEBM-M12W8-E-10-N-S1G15

Daļas numurs: 550319

Produkts tiks atcelts

Piemērots servomotoram EMMS-AS...

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Atbilst standartam	EN 61984
Vada identifikācija	Bez uzraksta uzlīmes turētāja
Elektriskais savienojums 1, funkcija	Lauka ierīces puse
Elektriskais savienojums 1, konstrukcija	apaļš
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Spraudņa līgзда
Elektriskais savienojums 1, vada izeja	Zem leņķa
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	M12x1, A-kodējums saskaņā ar EN 61076-2-101
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	8
Elektriskais savienojums 1, aizņemtie kontakti/dzīslas	8
Elektriskais savienojums 2, funkcija	Kontrollera puse
Elektriskais savienojums 2, konstrukcija	leņķisks
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tips	Spraudnis
Elektriskais savienojums 2, vada izvads	Taisns
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tehnoloģija	Sub-D
Elektriskais savienojums 2, kontaktu/dzīslu skaits	15
Elektriskais savienojums 2, aizņemtie kontakti/dzīslas	8
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 30 V
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Darbības sprieguma diapazons AC	0 ... 30 V
Nominālais darba spriegums AC	24 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40 °C	3 A
Piezīme par lietojamo strāvas slodzi pie 40 °C	2 A priekš 0,14 mm <sup>2</sup>
Uzliesmojuma stiprums	0,5 kV
Kabeļa garums	10 m
Vada piederums	Piemērots ķēžu vadīklām
Liekšanas rādiuss, fiksēta vada instalācija	≥ 20 mm
Liekšanas rādiuss, elastīga vada instalācija	≥ 75 mm
Vada diametrs	6 mm
Kabeļa struktūra	1x4x0,14+4x0,34 Aizsargāts
Nominālais vadītāja šķērssgriezums	0,14 mm <sup>2</sup> 0,34 mm <sup>2</sup>
Aizsardzības klase	IP65
Piezīme par aizsardzības klasi	IP30 ar Sub-D spraudņa savienotāju saliktā stāvoklī
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 80 °C
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-10 ... 80 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesārņojuma pakāpe	3
Kabeļa izolācijas materiāls	TPE-U(PUR)