

Savienotāja bloks CPE10-3/2-PRS-1/4-8-NPT

Daļas numurs: 550607

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

[Priekš CPE vārstiem.](#)

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Tīklojuma izmērs	16 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. vārstu pozīciju skaits	8
Max. spiedienu zonu skaits	2
Burst pressure	5 MPa
Pārraušanas spiediens	50 bar
Burst pressure	725 psi
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 10 bar
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra	23 ... 122 °F
Apkārtējās vides temperatūra	23 ... 122 °F
Max. pievilkšanas moments, vārsta stiprinājums	0,9 ft-lbf
Produkta svars	12,145 oz
Vienlīnijas vārstu kolektora montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Vārsta montāžas metode	ar iekšējo (sievišķo) vītņi
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	1/4 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	1/4 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5	1/4 NPT
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Kolektora materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums