


Savienotāja bloks CPE14-3/2-PRS-3/8-9-NPT

Daļas numurs: 550617

FESTO

[Priekš CPE vārstiem.](#)



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|-------------------------------|
| Tiklojuma izmērs | 20 mm |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Max. vārstu pozīciju skaits | 9 |
| Max. spiedienu zonu skaits | 2 |
| Burst pressure | 5 MPa |
| Pārraušanas spiediens | 50 bar |
| Burst pressure | 725 psi |
| Operating pressure MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Darbošanās spiediens | -0,9 ... 10 bar |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Vidējā temperatūra | 23 ... 122 °F |
| Apkārtējās vides temperatūra | 23 ... 122 °F |
| Max. pievilšanas moments, vārsta stiprinājums | 0,9 ft-lbf |
| Produkta svars | 18,9 oz |
| Vienlīnijas vārstu kolektora montāžas tips | ar caurejošo urbumu |
| Vārsta montāžas metode | ar iekšējo (sievīšķo) vītņi |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | 3/8 NPT |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3 | 3/8 NPT |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 5 | 3/8 NPT |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Kolektora materiāls | Kaļamā alumīnija sakausējums |