


Ligzdas savienotājs KMYZ-4-0.0-B-EX

Daļas numurs: 550806

FESTO

MSZB un MSZC savienojumu kombinācijai.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Darbības sprieguma diapazons DC	3 ... 36 V
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1
Aizsardzības klase	IP40 pēc IEC 60529
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 50 °C
Autorizācija	Germanischer Lloyd
Produkta svars	6,5 g
Elektriskais savienojums	Spraudņa ligzda, leņķveida Taisnstūra izpildījums, MSZB
Nominālais vadītāja šķērsgriezums	0,22 ... 0,34 mm ²
Montāžas tips	Viens elektromagnētiskais vārsts ar pašgriezējskrūvi
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Materiālu informācija, korpuss	PA
Materiālu informācija iespīlēšanas savienojumiem	Bronza