

Aksiālais komplekts EAMM-A-F47-100A

Daļas numurs: 550949

FESTO

Piemērots elektriskajām piedziņām.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārnēsamais moments	21 Nm
Produkta svars	1.010 g
Interfeisa kods, aktuators	F47
Interfeisa kods, Motora In	100A
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS