

Plastmasas caurule PEN-16X2,5-SI

Daļas numurs: 551467

FESTO

ārējā kalibrācija, paredzēts QS savienojumiem, Polietilēna (paredzēts lietošanai pārtikas industrijā).



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	16 mm
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	122 mm
Iekšējais diametrs	10,8 mm
Min. liekšanās rādiuss	57,5 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1 MPa
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 145 psi
Piezīme attiecībā uz darba spiedienu	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C
Autorizācija	TÜV
Sertifikācijas departaments	B 013277 0506 00
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tīrības klase	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 60 °C
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,1029 kg/m
Pneimatiskais savienojums	Iespiežamam savienojumam ar ārējo diametru 16 mm
Krāsa	sudraba
Balsta cietība	D 52 +/-3
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Caurules materiāls	PE