


Spraudnis FBS-RJ45-PP-GS

Daļas numurs: 552000

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	30 mm
Augstums	72 mm
Garums	22 mm
Produkta svars	60 g
Piezīme attiecībā uz feldbus interfeisu	PROFINET
Ethernet vada specifikācija	Tips: CAT 5 Individuālās dzīslas diametrs 1.6 mm 0,13 - 0,36 mm ² , 7-dzīslu 0,13 - 0,36 mm ² , 1-dzīslas
Aizsardzība pret tiešo un netiešo pieskaršanos	Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV)
Pieļaujamais vada diametrs	5 ... 8 mm
Aizsardzības klase	IP65 IP67 pēc IEC 60529
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 70 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-40 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Korpusa materiāls	Cinka spiedienlējums Niķeļa pārklājums
Blīvējumu materiāls	NBR
Elektriskā kontakta materiāls	Vara sakausējums Niķelēti un apzeltīti